

## Полоса для периметра Millennium (RPS)

### Описание

Лента для укрепления периметра Millennium Reinforced Perimeter Strip состоит из полосы, армированной EPDM мембраны шириной 15.24 см, ламинированной самоклеящейся лентой EPDM толщиной 0,9мм и шириной 7.62 см. Лента для укрепления периметра характеризуется высоким качеством OEM производителя и предназначена для использования в проектах с мембраной ЭПДМ.

### Основное применение

Лента для укрепления периметра Millennium предназначена для «не сквозного» закрепления мембраны ЭПДМ вдоль периметра в балластных, механических и полностью приклеиваемых кровельных системах.

### Подготовка поверхности

Все рабочие поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, грязи, мусора и прочих загрязнений, которые могут повлиять на качество соединения.

### Безопасность

Перед началом работы изучите инструкцию по работе с продуктом и правила безопасности.

### Ограничения

- Требуется механическое закрепление
- Не использовать с ПВХ мембранами
- Не использовать с ТПО мембранами
- Тальк, пыль, масла, лед, снег и влажные погодные условия ухудшают адгезию. Для качественной установки очистите и высушите поверхности

### Цвет

Черный



### Характеристики и Преимущества

Простая и быстрая установка	Экономит затраты на работы
Не требует сквозного крепления мембраны	Уменьшается риск протечек
Уменьшает количество соединений	Увеличивает срок службы мембраны
Не требует открытого огня и жидких клеев	Безопасная установка

### Упаковка и Размеры

Лента Millennium Reinforced Perimeter Strip доступна для заказа в следующих размерах:

<u>Ширина</u>	<u>Длина</u>	<u>Part #</u>	<u>Рул/ Уп.</u>
<b>North America</b> 6 inch (152mm)	(30.48m)	ET-0554-06PL	2
<b>Europe, CIS, and Middle East</b> (152mm)	(30.40m)	ET-0554-06EU	2

### Хранение и Срок годности

Храните материал в оригинальной невскрытой упаковке, при температуре от 4°C до 43°C. Срок годности составляет 24 месяца при соблюдении условий хранения.

## Установка

1. Расположите ленту Millennium Reinforced Perimeter Strip горизонтально или вертикально в угловом переходе, таким образом, чтобы самоклеящаяся лента была оказалась сверху.
2. Установите крепежные пластины и саморезы на расстоянии 30.48см, используя фабричные метки на мембране ЭПДМ в качестве ориентира.
3. Очистите участок мембраны ЭПДМ, который будет приклеиваться к самоклеящейся ленте на полосе для укрепления периметра Millennium Reinforced Perimeter Strip.
4. Нанесите Праймер ЭПДМ на участок мембраны ЭПДМ, который будет приклеиваться к самоклеящейся ленте на полосе для укрепления периметра Millennium Reinforced Perimeter Strip используя губку для нанесения Праймера. Нанесите Праймер круговыми движениями.
5. Дайте Праймеру подсохнуть, до состояния, пока он не будет сдвигаться по мембране при касании (обычно этот процесс занимает менее 20 минут, поверхность Праймера при этом станет «матовой»). Время высыхания сильно зависит от температуры и влажности окружающей среды.
6. Как только Праймер подсох, сразу же накройте полосу для укрепления периметра мембраной ЭПДМ, снимите защитный слой с самоклеящейся ленты и прижмите рукой мембрану ЭПДМ.
7. Прокатайте участок мембраны поверх самоклеящей ленты силиконовым роликом шириной 5 см в перпендикулярном направлении.
8. Осторожно отверните край мембраны до места соединения с самоклеящей лентой. Установите оставшуюся часть мембраны ЭПДМ на вертикальную поверхность при помощи клеевого соединения, в соответствии с рекомендациями производителя.
9. Нанесите монтажный клей на обе поверхности (мембрану и парапет), после того, как клей подсохнет, закончите узел гидроизоляции полностью приклеив мембрану в угловом переходе и на парапете.



## Технические характеристики

Типовые физические свойства и характеристики		
	Типовые значения	Вид теста
Основной полимер (Полоса & кл.лента)	EPDM	Инфр. Спектр
Цвет (Полоса & кл.лента)	Черный	Визуальный
Прочность на отрыв от ЭПДМ	1.75 N/mm (21°C)	ASTM D 413
Прочность при сдвиге по ЭПДМ	13.79 N/cm <sup>2</sup> (21°C)	ASTM D 816
Температура хрупкости	(-46°C)	ASTM D 746

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Вышеизложенная информация приводится только в качестве общих сведений. Перечисленные свойства и рабочие характеристики являются типичными величинами и не должны интерпретироваться в качестве технологических инструкций.



Code #0019-0514

WARRANTY: Royal Adhesives and Sealants warrants its products to conform to Royal's specifications at the time of sale when tested according to Royal standards. If a product is proven to be defective when tested according to Royal standards, Royal will, at its option, refund the purchase price or replace or repair the defective product. THIS LIMITED WARRANTY IS THE BUYER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS AND IS IN LIEU OF ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. In no event shall Royal be liable for any special, incidental, consequential, or punitive damages arising out of any claims whether based on negligence, contract, warranty, strict liability or otherwise.